

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260356 HB7020
GTIN	4045197699435
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie