

Garant**Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 125L****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363000 125L
GTIN	4067263108795
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Dômyselný systém rýchlej výmeny čelustí bez použitia náradia.**
- **Upínacia sila až 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchle a intuitívne ovládanie.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredy pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory č. 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Originálne upínacie čapy pre ZeroClamp sú príliš dlhé na priame použitie. Skráťte závit čapov na max. dĺžku zaskrutkovania 19 mm od dosadacej plochy.

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Technický opis

Hmotnosť	11,8 kg
Rozsah upínania S2	92 - 280 mm
Rozsah upínania S1	0 - 194 mm
B	125 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
L	320 mm
Maximálny ťahovací moment	132 Nm
Séria	Xtric
Rozmery cez steny	5 mm
Rozmery cez steny	13 mm
Výška H	54 mm
Upínacia sila do maximálne	32 kN
Rozstup spodnej strany	2 × 96 / 200 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 125
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Upínacia príložka Typ CS1	361165 CS1
Ložisko vretena, kompletne Typ 125/270	363008 125/270

Mäkká nastavbová čeľusť Typ 160A	363034 160A
Mäkká nastavbová čeľusť Typ 160S	363034 160S
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 10	363076 10
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 12	363076 12
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 20	363076 20
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 25	363076 25
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30	363076 30
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 30C	363076 30C
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32	363076 32
Pár paralelných podložiekmagnetická Výška 32C	363076 32C
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/120	363080 125/120
Adaptérová doska strediaci upínač Typ ZS/pre Ø upínacieho hrnca 125/138	363080 125/138
Náhradné vreteno pre XTRIC Typ 125M	363084 125M
Matica vretena, pevná doprava Typ 125	363097 125
Matica vretena, výkyvná vľavo Typ 125	363098 125
Matica vretena, výkyvná vpravo Typ 125	363099 125