

Garant**Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre prívod chladiva (IKZ).

Bez skrutky na nastavenie dĺžky, **krátke**.**Použitie:**

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštínových upínacích trňoch ER.

Upozornenie:Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min⁻¹.**Technický opis**

Ø stopky d	12 mm
Ø otvoru D ₁	6 mm
Ø D ₂	8 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Atribút Názov produktu	L = 160 mm
Druh produktu	Predĺženie