

**TNMG 160408, Typ: CA6525****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie