

**TNMG 160404, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 590 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie