



Reťazový pákový kladkostroj BRAVO™ s okrúhlou ocelovou reťazou, Nosnosť: 0,75t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 086014 0,75 |
| GTIN | 3600232440390 |
| Trieda položky | 08Y |

Popis

Prevedenie:

Zariadenia s **ocelovou plechovou skriňou**, extrémne nízka hmotnosť, sériové **uvolnenie reťaze**, **nízka konštrukčná výška**, **otočne** uložený, kovaný hák.

Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zatažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zatažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvolnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezataženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová zatažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

Zariadenie s poistkou proti preťaženiu (klzná spojka) na požiadanie.

Technický opis

Technický list

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Počet vlákien reťaze | 1 |
| minimálna dĺžka medzi háčikmi | 315 mm |
| Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení | 233 daN |
| Nosnosť | 750 kg |
| Nosnosť t | 0,75 t |
| Materiál púzdra | Oceľ |
| Uvoľnenie reťaze | áno |
| Ø článku reťaze | 6 mm |
| Hmotnosť | 7 kg |
| Dĺžka článku reťaze | 18 mm |
| Výška normálneho zdvihu | 1,5 m |
| Druh produktu | Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák |