

**BDMT 11T308 ER-N2, PR1810, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227482 GG
GTIN	4960664026418
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N2 a N3.
Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.
Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,09 – 0,2 mm
Typ	PR1810
Typ	GG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 11T308 ER-N2
Typ	PR1810
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		