



## Otočná rezná platnička na sústruženie DC.T 070202, na dokončovacie obrábanie



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260381 PR1425 |
| GTIN             | 4960664639540 |
| Trieda položky   | 25E           |

### Technický opis

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Hlavné použitie                        | M                  |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 100 - 150 m/min    |
| Posuv $f$                              | 0,03 - 0,12 mm/ot, |
| Podmienka rezu                         | kontinuálny        |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,05 - 1,2 mm      |
| Lamač triesok                          | MFP-GF             |
| Uhlový Polomer                         | 0,2 mm             |
| Typ                                    | PR1425             |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie       |
| Rezný materiál                         | HM                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | DCGT 070202        |

## Technický list

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2                                     |
| Tolerancia                | G                                     |
| Druh produktu             | Otočné rezné platničky na sústruženie |