

**DC.T 070202, Typ: CA6525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 CA6525
GTIN	4960664589227
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	M
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie