


Garant**Ručný zverák pre vrtačky s excentrickým rýchlopínacou svorkou, Šírka čelustí A: 120mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	365038 120
GTIN	4067263112396
Trieda položky	31S

Popis**Prevedenie:**

- **Stabilný dizajn s výkonným vretenom.**
- **Čeluste kalené a brúsené.**
- **Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla.**
- **Jedna čelusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čelusť.**
- **Obe čeluste sú odsadené na upínanie plochých dielov.**

Patentované **integrované excentrické rýchlopínanie** pre bezpečné uchopenie na stole vrtačky.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vrtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čelusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Presnosť:

V rámci **0,10 mm**.

Rozsah balenia:

Upínacie kľúče a tri drážkové kamene vo veľkostiach 12; 14 a 16 mm.

Technický opis

Vzdialenosť upínacích drážok	160 mm
Šírka čelustí A	120 mm

Hmotnosť	20 kg
Rozsah upínania b	173 mm
Dĺžka základného telesa a	340 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	zverák pod vŕtačku sivý
Šírka základného telesa B	193 mm
Celková výška c	107 mm
Výška čelusti C	40 mm
Šírka upínacích drážok	17 mm
maximálna celková dĺžka L ₄	556 mm
Druh produktu	Zverák pre vŕtačky

Príslušenstvo

Vodiaca lišta pre č. 365023	365025
Doraz Typ 2	365028 2
Pár náhradných čelustí (2 kusy) pre rýchlopínacie alebo vŕtacie zveráky pre typ 120	365036 120
Náhradné vreteno pre ručný zverák na vŕtačky pre typ 120	365037 120
Excentrická upínacia jednotka Typ 1	365039 1