

**CNMG 120408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250104 CA125P
GTIN	4960664016945
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie