




Otočná rezná platnička na sústruženie CNMG 160608, na hrubovacie obrábanie



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 250376 CA125P |
| GTIN | 4960664013913 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Rezný materiál | HM |
| Posuv f | 0,28 - 0,88 mm/ot, |
| Hlavné použitie | P |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160608 |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Lamač triesok | PH |
| Hĺbka rezu a_p | 1 - 10 mm |
| Typ | CA125P |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 140 - 300 m/min |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |