


**CNMG 160616, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PH
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie