


**CNMG 160612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250377 CA125P
GTIN	4960664013920
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Lamač triesok	PH
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie