


**CNMM 120412, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Lamač triesok	PX
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120412
Typ	CA125P
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie