


**CNMM 160612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PX
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160612
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie