

**WNMG 080408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	HQ
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie