

**VBMT 160408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA125P
GTIN	4960664016693
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 260 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie