

**DNMG 150612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250893 CA125P
GTIN	4960664015306
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PH
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie