


**CC.T 060204, Typ: CA125P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 CA125P
GTIN	4960664017652
Trieda položky	25E

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT060204-HQ CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	HQ

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie