

**DNMG 080412 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	CA125P
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6
Posuv $f$	0,14 - 0,55 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	WQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie