

**WNMG 080404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	HQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA125P
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie