


**CC.T 060202, Typ: CA125P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT060202-HQ CA125P
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P

Lamač triesok

HQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie