

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 180 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Posuv f	0,07 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	CA125P
Tolerancia	M
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia

Dokončovanie

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie