


**CC.T 09T302, Typ: CA125P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T302-HQ CA125P
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	M

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie