



Otočná rezná platnička na sústruženie DC.T 11T302, na dokončovacie obrábanie, Typ: CA125P



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	HQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Tolerancia	M
Typ	CA125P

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie