

**DC.T 11T304, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	CA125P
Lamač triesok	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 260 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie