


**CNMM 160616, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250498 CA115P
GTIN	4960664043095
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Lamač triesok	PX
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA115P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálny

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie