


**CNMG 190612, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190612
Lamač triesok	PH

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie