

**DNMG 150608, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	CA115P
Lamač triesok	PQ
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie