


**CNMM 190616, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Lamač triesok	PX
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	CA115P
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie