

**DNMG 150604, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 CA115P
GTIN	4960664041862
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA115P
Lamač triesok	PQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie