

**VBMT 110308, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261176 CA115P
GTIN	4960664040476
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 340 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	HQ
Počet výmien/rezných hrán	2
Typ	CA115P
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110308
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie