

Garant**Granitová doska Presnosť 0, Dĺžka×šírka: 630X630mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	430190 630X630
GTIN	4045197435767
Trieda položky	41C

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (ocelové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená ocel' (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/0 – jemné, diamantové lapovanie na kontrolu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nastavcov v podobe ocelových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce ocelové závitové vložky, ocelové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne ocelové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

Hrúbka	70 mm
Rovinnosť	0,007 mm
Hmotnosť	83 kg
Počet nastavcov v podobe oceľových guľôčok	3
Norma	DIN 876
Presnosť	0 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Meracia doska

Príslušenstvo

Čistiaci prostriedok na tvrdú horninu Obsah 0,5	431841 0,5
Skriňový podstavec Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 630X630	431050 630X630
Spodný rám Pre veľkosť dosky dĺžka×šírka 630X630	431000 630X630
Ošetrujúci prípravok na tvrdý horninu Obsah 0,5	431840 0,5