


**CNMG 160616, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250378 CA115P
GTIN	4960664042999
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA115P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160616
Uhlový Polomer	1,6 mm
Lamač triesok	PH
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,28 - 0,88 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu a_p	1 - 10 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie