

**DNMG 150608, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Lamač triesok	PMG
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	CA115P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie