

PLANOLITH**Granitová doska Presnosť 1, Dĺžka×šírka: 630X400mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 430200 630X400 |
| GTIN | 2050001040091 |
| Trieda položky | 46H |

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne vybrané prírodné tvrdé kamenivo.

- **Bez defektov, homogénna štruktúra.**
- **Odolná voči ohybu a skrúteniu.**
- **Absolútne nehrdzavejúca a odolná voči kyselinám, nízka tepelná vodivosť.**
- **Mikrojemné spracovanie povrchu (lapovanie diamantom). Nie sú dosiahnuté povolené tolerancie.**
- **Vonkajšie okraje sú opticky čisto brúsené.**
- **Na spodnej strane sú pripevnené oporné body (oceľové guľôčkové vložky) pre staticky určené skladovanie.**
- **Tvrdsie ako tvrdená oceľ (6 – 7 na stupnici Mos), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Presnosť:

Koncová výroba a kontrola sa vykonáva v počítačom riadených, klimatizovaných priestoroch. Používané meracie prostriedky zaručujú exaktné prepojenie na národné a medzinárodné kalibračné laboratória.

DIN 876/1 – diamantom lapované pre dielne a výrobu.

Rozsah balenia:

Vrátane skúšobného protokolu, prepravného balenia. Vrátane nadstavcov v podobe oceľových gulíciek.

Upozornenie:

Na vyžiadanie: Nehrdzavejúce oceľové závitové vložky, oceľové lišty s T-drážkou (pre č. 430190 nie sú možné žiadne oceľové lišty s T-drážkou), presnosť 000, iné veľkosti, medzirozmery. Dodanie nevoľné.

Technický opis

| | |
|-----------|----------|
| Rovinnosť | 0,016 mm |
|-----------|----------|

| | |
|--|---------------------------|
| Hrúbka | 70 mm |
| Hmotnosť | 55 kg |
| Počet nastavcov v podobe ocelových guľôčok | 3 |
| Norma | DIN 876 |
| Presnosť | 1 mm |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu |
| Druh produktu | Meracia doska |

Príslušenstvo

| | |
|--|----------------|
| Spodný rám Pre veľkosť dosky dĺžkaxšírka 630X400 | 431000 630X400 |
|--|----------------|