




Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150608, na hrubovacie obrábanie, Typ: CA115P



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1 - 5 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	170 - 380 m/min
Lamač triesok	PH
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA115P

Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie