

**DNMG 150612, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PMG
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie