




Otočná rezná platnička na sústruženie SNMG 120404, na dokončovacie obrábanie, Typ: CA115P



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120404
Lamač triesok	PQ
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Typ	CA115P
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie