

**TNMG 160408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 CA115P
GTIN	4960664046331
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Lamač triesok	PMG
Posuv $f$	0,15 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie