

HOLEX**Vysokotlakový zverák bez otočného taniera, Šírka čeluste: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	362075 160
GTIN	2050001760869
Trieda položky	32E

Popis**Prevedenie:**

- Základné teleso a pohyblivé horné sane z tvárnej liatiny GGG 60, tvrdené a brúsené vodiace dráhy.
- Mechanicky a hydraulicky ovládaný zosilňovač sily s presne voliteľnou upínacou silou.
- Bezúdržbové a úplne zapuzdrené vysokotlakové vreteno.
- Sériovo s tvrdými a brúsenými hladkými upínacími čelustami.
- Spodný diel s pozdĺžnou a priečnou drážkou umožňuje exaktné a rýchle vyrovnanie upínača v pozdĺžnom a priečnom smere.

Popis:

Vymeniteľné čeluste.

Rýchle prestavenie upínacieho rozsahu.

Prednastavenie upínacieho tlaku.

Použitie:

Na bezpečné upínanie bez vibrácií pri vysokých rezacích a posuvných silách. Rýchle upínanie s ručnou kľukou.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 páru ryhovaných upínacích čelustí (zadná strana hladká), ručnej kľuky.

Zvláštne príslušenstvo:

Vymeniteľné čeluste č. 362076; 362077; 362079, otočná doska č. 362073.

Technický opis

Výška podložky G $\pm 0,02$	83,5 mm
Hmotnosť	60 kg

Rozsah upínania b I	0 - 104 mm
Rozsah upínania b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Upínacia sila	50 kN
Výška základného telesa c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	HD zverák
Šírka čeluste	160 mm
Výška čelusti C	49,6 mm
Rozsah upínania b III	205 - 310 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Príslušenstvo

Upínacia čelusť s hranolmi, druhá strana s pozdĺžnymi drážkami pre šírku čelustí 160	362079 160
Upínacia čelusť s pozdĺžnymi drážkami, druhá strana hladká pre šírku čelustí 160	362076 160
Upínacia čelusť jemne drážkovaná, druhá strana s pozdĺžnymi drážkami pre šírku čelustí 160	362077 160
Otočná doštička pre zverák pre šírku čelustí 160	362073 160