

**TNMG 160404, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	PQ
Typ	CA115P
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie