


**SNMG 120408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Typ	CA115P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408
Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie