


**WN.G 080404, Typ: CA115P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 CA115P
GTIN	4960664046393
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Typ	CA115P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Lamač triesok	PMG
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WN.G 080404
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm

Hlavné použitie	P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie