

**TNMG 220408, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	PMG
Typ	CA115P
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220408
Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie