

**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252113 CA115P
GTIN	4960664044269
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Typ	CA115P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Lamač triesok	WQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie