

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Typ	CA115P
Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 1,2 mm
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie