

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252115 CA115P
GTIN	4960664044276
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	WQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	180 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálny
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080808
Typ	CA115P

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie