


**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA115P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Posuv f	0,07 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 270 m/min
Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Typ	CA115P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie